

## **DPL (DYE PULSED LIGHT)**

### APPAREIL D'ÉPILATION DÉFINITIVE & PHOTORAJEUNISSEMENT DPL

#### **Avantages**

- ✓ SYSTÈME DPL (DYE PULSED LIGHT)
- ✓ TECHNOLOGIE SÛRE ET EFFICACE
- ✓ 2 PIÈCES À MAIN 550-650NM ET 650-950NM
- ✓ SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PUISSANT
- ✓ TECHNOLOGIE QUI CONVIENT À TOUS LES TYPES DE PEAUX ET DE POILS
- ✓ APPLICATEURS LARGES
- ✓ TECHNIQUE IN-MOTION, MODE RAPIDE, RÉDUIT LE TEMPS DE TRAITEMENT
- ✓ L'APPAREIL GARANTIT 1 MILLION DE FLASHS POUR CHAQUE NOUVELLE PIÈCE À MAIN
- ✓ INTERFACE TACTILE, SIMPLE ET INTUITIVE

#### **POUR QUI?**

Femmes et hommes.

#### **ZONE DE TRAITEMENT**

Toutes les parties du corps qui nécessitent d'être épilées ou qui nécessitent un photorajeunissement.

#### **TRAITEMENTS**

Épilation longue durée, photorajeunissement, taches, rougeurs et imperfections, signes de l'âge.

#### **TYPES DE PEAUX**



Toutes les peaux.



## QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE DPL ET IPL?

La technologie DPL signifie Dynamic Pulsed Light.

- ✓ La technologie IPL est une photo-épilation. Le DPL contrairement à l'IPL a un spectre de lumière beaucoup plus restreint. Cette focalisation du faisceau de lumière va optimiser l'effet de la photo-dépilation.
- ✓ La dépilation avec la technologie DPL offre plus d'efficacité en moins de séances.



## FONCTIONNEMENT

### La longueur d'ondes est de 550-650nm

Pour l'élimination des pigments et le rajeunissement de la peau, les 550-650 nm utilisés couvrent les pics d'absorption des pigments cutanés et de l'oxyhémoglobine, qui est plus sélective que l'IPL traditionnelle.

1. Elle est utilisée pour le traitement des taches de rousseur, des coups de soleil, des taches de vieillesse et d'autres taches légères et superficielles. Elle fonctionne plus efficacement dans les zones claires.
2. Elle peut également aider à rajeunir les peaux foncées en améliorant le teint de la peau. Elle permet de traiter les problèmes de vieillissement tels que le teint terne, les pores dilatés, la peau rugueuse et les rides fines.

### La longueur d'ondes de 650-950nm

Pour l'épilation, contrairement à l'épilation IPL traditionnelle, qui chauffe le follicule pileux en une seule pulsion, elle emploie un taux de répétition élevé (1-8Hz) mais conserve moins d'énergie pour produire l'énergie nécessaire à l'épilation. Un filtre SHR spécial de 650~950nm est aussi utilisé pour garantir la sécurité du traitement. C'est l'épilation la plus efficace au monde et sans douleur.

Stimulation  
collagénique

“ Oubliez  
les effets  
du temps ”

L'épilation  
définitive

“ Découvrez le  
plaisir d'une peau  
douce et nette  
toute l'année ”

<p><b>AR (420nm - 520nm)</b></p>  <p>Traitement de l'acné, diminue les cicatrices d'acné.</p>	<p><b>VR (500nm - 600nm)</b></p>  <p>Traitement des varicosités, des rougeurs diffuses, de la couperose.</p>	<p><b>PR (550nm - 650nm)</b></p>  <p>Traitement des taches pigmentaires, des taches dues au soleil, des taches de vieillesse.</p>	<p><b>SR (560nm - 950nm)</b></p>  <p>Photorajeunissement (stimule les fibroblastes, augmente la production de collagène et d'élastine, oxygénation et dynamisation de la peau, redessine l'ovale du visage), traitement des poches, des cernes, resserre les pores.</p>	<p><b>HR (500nm - 600nm)</b></p>  <p>Épilation durable et sans douleur, élimine les poils indésirables sur tout le corps.</p>
--	---	--	--	--

## SPÉCIFICATIONS

LONGUEUR D'ONDE	HR:650-950nm, PR: 550-650nm, SR: 560-950nm (optionnel), VR: 500-600nm (optionnel), AR:420-520nm (optionnel)
FLUENCE	HR 5-30J/cm2 SR: 5-25J/cm2 (PR, VR, AR)
FRÉQUENCE	HR1-8Hz SR1-3Hz(PR, VR, AR)
PUISSANCE RF	0-30W
PUISSANCE D'ENTRÉE	3000W
SOURCE D'ALIMENTATION	Sapphire Pur
LA LAMPE	Lampe importée d'Allemagne
TAILLE DU SPOT	10*40mm pour (SR, VR, AR, PR)
TEMPÉRATURE DE REFROIDISSEMENT DU CONTACT	Max -10°C
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Refroidissement par eau intégrée + refroidissement par semi-conducteurs + refroidissement par air
ÉCRAN LCD	écran tactile de 10.4 pouces en couleur réelle
TAILLE DU PACKAGE	89*59*62cm
POIDS	57kg



**BEAUTY LUX  
TECHNOLOGY**

+32 487 32 15 66  
info@beautyluxtech.com  
<https://www.beautyluxtech.com>

<https://www.beautyluxtech.com>